

**CCGT 030101, Zvrst: PR1725****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260040 PR1725
GTIN	4960664890347
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo	100 - 150 m/min
Lomilec odrezkov	MP-CF
Dodatna uporaba	M
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCGT 030101
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 180 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,02 - 0,1 mm/v
Zvrst	PR1725
Globina reza a_p	0,03 - 0,2 mm

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Radij rezila	0,1 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje