

Garant**Strojni navojni svedri HSS-E-PM, TiN, M: M14****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	135378 M14
GTIN	4045197647993
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:**

Uporabljajte z **emulzijo** (maščobni delež najmanj 8 %).

Stabilna oblika, 25° desna spirala. Lahko se uporablja tudi z **materiali HARDOX (HARDOX ≤ 500)**.

Priporočilo:

Pri materialih **TOOLOX in HARDOX**, priporočamo, da osnovno izvrtino izvrtate z **0,05 do 0,3 mm** večjim \varnothing , kot je navedeno v DIN (glejte tabelo).

Vrsta navoja: M

Rezalni material: HSS E PM

Standard: DIN 376

Kakovost: ISO 2 6H

Korak navoja: 2 mm

Celotna dolžina L: 110 mm

\varnothing držala D_s : 11 mm

4-kotno držalo \square : 9 mm

\varnothing osnovne izvrtine: 12 mm

Tehnični opis

\varnothing navoja	14 mm
Korak navoja	2 mm
\varnothing osnovne izvrtine	12 mm
Število rezil Z	3
Število vpenjalnih utorov	3

Standard	DIN 376
Ø držala D _s	11 mm
Celotna dolžina L	110 mm
4-kotno držalo □	9 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E PM
Globine navoja	42 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M14
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	25 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	rdeča
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	9 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	7 m/min	P
TOOLOX 33	primerno	6 m/min	H
TOOLOX 44	primerno	3 m/min	H

HARDOX 500 < 1600 N/mm ²	primerno	2 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	primerno	9 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	7 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	7 m/min	N
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		