

Garant**Garnitura ročnih navojnih svedrov nitrirani, neprevlečeni, M: M2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130450 M2
GTIN	4045197066596
Razred artikla	11G

Opis**Izvedba:**

3-delna garnitura, sestavljena iz pred, srednjega in končnega vrezila z dolgim vodilnim čepom.

Površina nitrirana, zato večja odpornost proti obrabi.

Priporočilo:

Pri materialih **TOOLOX** priporočamo, da osnovno izvrtino izvrtate z **0,05** do **0,3 mm** večjim \emptyset , kot je navedeno v DIN (glejte tabelo).

Vrsta navoja: M

Rezalni material: HSS E

Standard: DIN 352

Kakovost: ISO 2X 6HX

Korak navoja: 0,4 mm

Celotna dolžina L: 36 mm

\emptyset držala D_s : 2,8 mm

4-kotno držalo \square : 2,1 mm

\emptyset osnovne izvrtine: 1,6 mm

Tehnični opis

\emptyset osnovne izvrtine	1,6 mm
Korak navoja	0,4 mm
\emptyset navoja	2 mm

Standard	DIN 352
Ø držala D_s	2,8 mm
Celotna dolžina L	36 mm
4-kotno držalo □	2,1 mm
Kakovost	ISO 2X 6HX
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	4 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M2
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	A
Oblika presekanega dela	C
Oblika presekanega dela	D
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do $3 \times D$ pri zaprti izvrtini
Uporaba pri načinu vrtanja	do $3 \times D$ pri zaprti in skozi izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Ročni navojni sveder
Barvni prstan	rdeča
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 1100 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		

TOOLOX 33	primerno
GG(G)	pogojno primerno
Olje	primerno
suho	pogojno primerno