

**Garant****Ročni navojni svedri, posamično Končno vrezilo, neprevlečeni, M: M20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130180 M20
GTIN	4045197066053
Razred artikla	11G

**Opis****Izvedba:**

Vel. M2,3 in M2,6 s starim profilom DIN.

**Tehnični opis**

Korak navoja	2,5 mm
Ø osnovne izvrtine	17,5 mm
Ø navoja	20 mm
Standard	DIN 352
Ø držala D <sub>s</sub>	16 mm
Celotna dolžina L	95 mm
4-kotno držalo □	12 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS
Globine navoja	40 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M20
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj

Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnanja	do $3 \times D$ pri zaprti izvrtini
Uporaba pri načinu vrtnanja	do $3 \times D$ pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Ročni navojni sveder
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
Uni	pogojno primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		