

Garant**Spiralni sveder HSS-Co8, TiAlN, Ø DC h8: 10,3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	114550 10,3
GTIN	4062406781712
Razred artikla	11B

Opis**Izvedba:**

Za **izjemno toplotno obstojnost, zelo robustno** zaradi čvrstega jedra.

S koničenjem oblike C.

Priporočilo:**Maksimalna globina vrtanja:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Tehnični opis

Celotna dolžina L	133 mm
Število rezil Z	2
Nazivni Ø D _c	10,3 mm
Standard	DIN 338
Podajanje f v jeklo > 900 N/mm ²	0,09 mm/v
Dolžina utorov L _c	87 mm
Toleranca nazivnega Ø	h8
Ø držala D _s	10,2 mm
Kot konice	135 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L ₂	71,5 mm
Držalo	cilindrično držalo
Prevleka	TiAlN

Rezalni material	HSS Co 8
Kot spirale	35 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	modra
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	37 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	31 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	6 m/min	S
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		