

**Garant****Navojne čeljusti, G: G1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	142060 G1
GTIN	4045197084699
Razred artikla	11K

**Opis****Izvedba:**

**6-kotne** rezalne čeljusti **brez** lupilnega reza; za ponovno vrezovanje navoja.

**Uporaba:**

**Za cilindrični cevni navoj** DIN ISO 228/1.

Standard: DIN 382

Korakov na colo: 11

Ø navoja: 33,25 mm

Zev ključa: 60 mm

Višina: 18 mm

**Tehnični opis**

Zev ključa	60 mm
Višina	18 mm
Ø navoja	33,25 mm
Korakov na colo	11
Velikost navoja	G1

Kakovost	A
Smer rezanja	desni
Vrsta navoja	G
Kot profila	55 stopinj
Rezalni material	HSS
Standard	DIN 382
Vrsta izdelka	Navojne čeljusti

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno		
CuZn	pogojno primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		