

**Strojni navojni svedri HSS-E oblika C, TiN, M: M2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	135900 M2
GTIN	4045197077851
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:**

Oblika C (prisekani del 2–3 korake navoja).

Manjša nevarnost zavaritve materiala.

Napotek:

NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!

Priporočljivi nasledniki so art. 135960–136158.

Vrsta navoja: M

Rezalni material: HSS E

Standard: DIN 371

Kakovost: ISO 2 6H

Korak navoja: 0,4 mm

Celotna dolžina L_{celotna} : 45 mm

Ø držala: 2,8 mm

4-kotno držalo: 2,1 mm

Ø osnovne izvrtine: 1,6 mm

Tehnični opis

Nastavni kot	50 stopinj
Število vpenjalnih utorov	3
Korak navoja	0,4 mm
Ø osnovne izvrtine	1,6 mm
Število rezil Z	3
Ø navoja	2 mm
Standard	DIN 371

Ø držala	2,8 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	45 mm
4-kotno držalo	2,1 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	6 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M2
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika prisekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	zelena