

Garant
Garnitura ročnih navojnih svodrov, neprevlečeni, G: G5/8

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130550 G5/8
GTIN	4045197067630
Razred artikla	11G

Opis
Izvedba:

2-delna garnitura, **sestavljena iz predvrezila in končnega vrezila.**

Uporaba:

Za cilindrični cevni navoj DIN ISO 228/1 (vijačne zveze brez tesnjenja v navoju).

Rezalni material: HSS

Korakov na colo: 14

Ø navoja: 22,91 mm

Celotna dolžina L: 80 mm

Ø držala D_s: 18 mm

4-kotno držalo □: 14,5 mm

Ø osnovne izvrtine: 21 mm

Tehnični opis

Korak navoja	1,814 mm
Korakov na colo	14
Ø osnovne izvrtine	21 mm
Ø navoja	22,91 mm
Rezalni material	HSS
Ø držala D _s	18 mm

Celotna dolžina L	80 mm
4-kotno držalo □	14,5 mm
Globine navoja	68,73 mm
Velikost navoja	G5/8
Prevleka	neprevlečeni
Vrsta navoja	G
Kot profila	55 stopinj
Standard	DIN 5157
Oblika presekanega dela	D
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Ročni navojni sveder
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
Uni	primerno		
Olje	primerno		

suho

pogojno primerno