

Garant**VC.T 110304, Zvrst: HU7315-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261366 HU7315-1
GTIN	4062406381530
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 600 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Rezalni material	HM
Globina reza a_p	0,05 - 1,5 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	G
Podajanje f	0,03 - 0,25 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCGT 110304
Zvrst	HU7315-1
Glavna uporaba	N
Lomilec odrezkov	AF

Preveleka	neprevlečeni
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Radij rezila	0,4 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje