

Garant**Garnitura ročnih navojnih svodrov, neprevlečeni, G: G3/4****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 130550 G3/4 |
| GTIN | 4045197067647 |
| Razred artikla | 11G |

Opis**Izvedba:**

2-delna garnitura, **sestavljena iz predvrezila in končnega vrezila.**

Uporaba:

Za cilindrični cevni navoj DIN ISO 228/1 (vijačne zveze brez tesnjenja v navoju).

Rezalni material: HSS

Korakov na colo: 14

Ø navoja: 26,44 mm

Celotna dolžina L: 90 mm

Ø držala D_s: 20 mm

4-kotno držalo □: 16 mm

Ø osnovne izvrtine: 24,5 mm

Tehnični opis

| | |
|-------------------------|----------|
| Korakov na colo | 14 |
| Ø navoja | 26,44 mm |
| Ø osnovne izvrtine | 24,5 mm |
| Korak navoja | 1,814 mm |
| Rezalni material | HSS |
| Ø držala D _s | 20 mm |

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Celotna dolžina L | 90 mm |
| 4-kotno držalo □ | 16 mm |
| Globine navoja | 79,32 mm |
| Velikost navoja | G3/4 |
| Prevleka | neprevlečeni |
| Vrsta navoja | G |
| Kot profila | 55 stopinj |
| Standard | DIN 5157 |
| Oblika presekanega dela | D |
| Oblika presekanega dela | C |
| Držalo | Cilindrično držalo s h9 |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini |
| Smer rezanja | desno |
| Vrsta navojnega orodja | Ročni navojni sveder |
| Barvni prstan | brez |
| Vrsta izdelka | Navojni svedri |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|---------------------|------------------|----------------|------------|
| Al umetna masa | pogojno primerno | | |
| Al (kratki odrezki) | pogojno primerno | | |
| Al > 10% Si | pogojno primerno | | |
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | | |
| GG(G) | pogojno primerno | | |
| Uni | primerno | | |
| Olje | primerno | | |

suho

pogojno primerno