



Nož za struženje navoja simturn AX, delni profil 60°, notranji, desni, L2 = 15,2 mm, Tip: 1



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	270649 1
GTIN	2050002067301
Razred artikla	24U

Opis

Izvedba:

Rezalni material: X800 (naslednik rezalnega materiala GN39)

Uporaba:

Za izdelovanje metričnega notranjega navoja ISO.

za izvrtine od $\varnothing D_{\min}$: 3,24 mm

$\varnothing D$: 4 mm

Korak: 0,7 mm

t: 0,38 mm

Širina zareze w: 0,09 mm

S: 0,32

Tehnični opis

za izvrtine od $\varnothing D_{\min}$	3,24 mm
t	0,38 mm
Širina zareze w	0,09 mm
Korak	0,7 mm
$\varnothing D$	4 mm
S	0,32
Oznaka proizvajalca	A05GX800
Značilnost blagovnega imena	L ₂ = 15,2 mm

Vrsta izdelka

Rezalni vložek za struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
INOX < 900 N/mm ²	primerno		
INOX > 900 N/mm ²	primerno		
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		