

**Strojni navojni svedri HSS-E oblika C, TiCN, M: M4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	135955 M4
GTIN	4045197649607
Razred artikla	12H

Opis**Izvedba:**

Oblika C (prisekani del 2 – 3 korake navoja).

Pri posebno visokih zahtevah po trdoti in žilavosti.

Vrsta navoja: M

Rezalni material: HSS E

Standard: DIN 371

Kakovost: ISO 2 6H

Korak navoja: 0,7 mm

Celotna dolžina L: 63 mm

Ø držala D_s: 4,5 mm

4-kotno držalo □: 3,4 mm

Ø osnovne izvrtine: 3,3 mm

Tehnični opis

Število vpenjalnih utorov	2
Število rezil Z	2
Ø navoja	4 mm
Ø osnovne izvrtine	3,3 mm
Korak navoja	0,7 mm
Standard	DIN 371
Ø držala D _s	4,5 mm
Celotna dolžina L	63 mm

4-kotno držalo □	3,4 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	12 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M4
Prevleka	TiCN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Navojni svedri