

**Strojni navojni svedri HSS-E-PM oblika C 6G, TiAlN, M: M8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	136155 M8
GTIN	4045197272287
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:**

Oblika C (prisekani del 2–3 korake navoja).

Tolerančni razred: ISO 3/6G

Uporaba:

Za obdelovance, ki se kasneje prevlečejo z **galvanskim zaščitnim slojem** ali se pri kaljenju rahlo skrčijo.

Napotek:

NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!

Priporočljivi nasledniki so art. 135960–136158.

Vrsta navoja: M

Rezalni material: HSS E PM

Standard: DIN 371

Kakovost: ISO 3 6G

Korak navoja: 1,25 mm

Celotna dolžina L_{celotna} : 90 mm

Ø držala: 8 mm

4-kotno držalo: 6,2 mm

Ø osnovne izvrtine: 6,8 mm

Tehnični opis

Ø navoja	8 mm
Nastavni kot	50 stopinj
Število rezil Z	3
Število vpenjalnih utorov	3
Ø osnovne izvrtine	6,8 mm

Korak navoja	1,25 mm
Standard	DIN 371
Ø držala	8 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	90 mm
4-kotno držalo	6,2 mm
Kakovost	ISO 3 6G
Rezalni material	HSS E PM
Globine navoja	24 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M8
Prevleka	TiAlN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	zelena