

Garant**VC.T 160404, Zvrst: HU7315-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261372 HU7315-1
GTIN	4062406381462
Razred artikla	21G

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	VCGT 160404
Rezalni pogoji	neprekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 600 m/min
Zvrst	HU7315-1
Prevleka	neprevlečeni
Radij rezila	0,4 mm
Podajanje f	0,03 - 0,25 mm/v
Rezalni material	HM
Toleranca	G
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Lomilec odrezkov	AF
Glavna uporaba	N
Globina reza a_p	0,05 - 1,5 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje