

**Strojni navojni svedri HSS-E oblika C, vaporizirani, M: M4****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 135855 M4 |
| GTIN | 4045197649539 |
| Razred artikla | 12H |

Opis**Izvedba:****Oblika C** (presevani del 2–3 korake navoja).**Tehnični opis**

| | |
|---------------------------|--------------|
| Ø navoja | 4 mm |
| Število rezil Z | 2 |
| Korak navoja | 0,7 mm |
| Število vpenjalnih utorov | 2 |
| Ø osnovne izvrtine | 3,3 mm |
| Standard | DIN 371 |
| Ø držala D _s | 4,5 mm |
| Celotna dolžina L | 63 mm |
| 4-kotno držalo □ | 3,4 mm |
| Kakovost | ISO 2 6H |
| Rezalni material | HSS E |
| Globine navoja | 12 mm |
| Vrsta navoja | M |
| Velikost navoja | M4 |
| Prevleka | vaporizirani |

| | |
|---------------------------|--|
| Kot profila | 60 stopinj |
| Standard za navoje | DIN 13 |
| Oblika presekanega dela | C |
| Kot spirale | 40 stopinj |
| Držalo | Cilindrično držalo s h9 |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Uporaba pri načinu vrtnja | do 3xD pri zaprti izvrtini |
| Smer rezanja | desni |
| Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo |
| Barvni prstan | zelena |
| Vrsta izdelka | Navojni svedri |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|------------------------------|------------------|----------------|------------|
| Al (kratki odrezki) | pogojno primerno | 11 m/min | N |
| Jeklo < 500 N/mm | pogojno primerno | 12 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 8 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | 7 m/min | P |
| Jeklo < 1100 N/mm | pogojno primerno | 4 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | primerno | 4 m/min | M |
| CuZn | pogojno primerno | 12 m/min | N |
| Uni | primerno | | |
| Olje | primerno | | |