

**Strojni navojni svedri HSS-E oblika C, TiCN, M: M5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	135950 M5
GTIN	4045197077974
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:**

**Oblika C** (presevani del 2–3 korake navoja).

Pri posebno visokih zahtevah po trdoti in žilavosti.

**Napotek:**

**NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!**

**Priporočljivi nasledniki so art. 135960–136158.**

Vrsta navoja: M

Rezalni material: HSS E

Standard: DIN 371

Kakovost: ISO 2 6H

Korak navoja: 0,8 mm

Celotna dolžina  $L_{\text{celotna}}$ : 70 mm

Ø držala: 6 mm

4-kotno držalo: 4,9 mm

Ø osnovne izvrtine: 4,2 mm

**Tehnični opis**

Nastavni kot	50 stopinj
Ø navoja	5 mm
Korak navoja	0,8 mm
Število rezil Z	3
Število vpenjalnih utorov	3
Ø osnovne izvrtine	4,2 mm
Standard	DIN 371

Ø držala	6 mm
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	70 mm
4-kotno držalo	4,9 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	15 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M5
Prevleka	TiCN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika prisekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	zelena