

**Brusni trak Actirox AK890Y (CER), 150×2000 mm, Zrnatost: 36****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	558382 36
GTIN	4018875090565
Razred artikla	56V

Opis**Izvedba:**

Brusni trak **Actirox AK890Y** z geometrijsko oblikovanimi keramičnimi brusnimi zrni **z najvišjo in najbolj agresivno močjo brušenja**. Zelo učinkovita dodatna plast (**TOP SIZE**) zagotavlja hladno brušenje in odlično življenjsko dobo. Robustna podlaga iz Y-poliestra za uporabo na **stacionarnih brusnih strojih**.

Uporaba:

Za obdelavo vseh jekel, še posebej primerno za **plemenito jeklo in super zlitine**.

Tehnični opis

Zrnatost	36
Serijska	AK890Y
Brusno sredstvo	Keramična zrna
Kratica za brusno sredstvo	Keramika
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Širina brusnega traku	150 mm
Dolžina brusnega traku	2000 mm
Značilnost blagovnega imena	150×2000 mm
Vrsta izdelka	Brusni trak

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno	35-40 m/s	
Jeklo < 900 N/mm	primerno	32-38 m/s	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	20-25 m/s	P
Jeklo < 55 HRC	primerno	32-38 m/s	H
Jeklo < 60 HRC	primerno	25-30 m/s	H
Jeklo < 67 HRC	primerno	20-25 m/s	H
INOX	primerno	18-30 m/s	
Ti	pogojno primerno	10-20 m/s	
GG(G)	primerno	30-45 m/s	K
CuZn	primerno	35-45 m/s	N
Uni	primerno		
suho	primerno		