

**Strojni navojni svedri HSS-E oblika C, TiCN, M: M10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	135955 M10
GTIN	4045197649645
Razred artikla	12H

**Opis****Izvedba:**

**Oblika C** (prisekani del 2 – 3 korake navoja).

Pri posebno visokih zahtevah po trdoti in žilavosti.

Vrsta navoja: M

Rezalni material: HSS E

Standard: DIN 371

Kakovost: ISO 2 6H

Korak navoja: 1,5 mm

Celotna dolžina L: 100 mm

Ø držala D<sub>s</sub>: 10 mm

4-kotno držalo □: 8 mm

Ø osnovne izvrtine: 8,5 mm

**Tehnični opis**

Korak navoja	1,5 mm
Število rezil Z	3
Število vpenjalnih utorov	3
Ø osnovne izvrtine	8,5 mm
Ø navoja	10 mm
Standard	DIN 371
Ø držala D <sub>s</sub>	10 mm
Celotna dolžina L	100 mm

4-kotno držalo □	8 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	30 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M10
Prevleka	TiCN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Navojni svedri