


**Garant****Nakrčevalna vpenjalna glava 3°, ozka, HSK-A 100 A = 120, Ø vpenjanja: 6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	308322 6
GTIN	4062406787035
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Vsa držala prenapeta (miren krožni tek!).
- HSK funkcijske površine obdelane.
- Ozka izvedba (3°-kontura).

**Kakovost uravnoveženja 2,5/25000 min<sup>-1</sup>.** Standardno z izvrtino RFID/Balluffchip.

**Uporaba:**

- Zlasti za obdelavo v orodjarstvu in izdelavo kalupov.
- Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.

**Dodatni pribor:**

Cev za hladilno sredstvo art. 309880. Nasadni ključ art. 309890. Podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410 vel. 12/3 in 12/4. Naprave za nakrčevanje art. 354210 – 354450.

**Tehnični opis**

Ø D <sub>2</sub>	12 mm
Zunanji Ø D	22 mm
Previsna dolžina A	120 mm
Vpenjalni premer D <sub>1</sub>	6 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 100 A = 120
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1

## Podatkovni list

Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava