

**Garant****HPC svedri VHM, držalo Weldon DIN 6535 HB, TiAlSiN, Ø DC m7: 13mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	122681 13
GTIN	4062406792305
Razred artikla	11E

**Opis****Izvedba:**

Posebej za obrezovanje **zlitin na osnovi titana in niklja**. Z ultra gladko visokozmogljivo prevleko TiAlSiN, odporno proti obrabi, za **dolgo življenjsko dobo** v kombinaciji z **optimalno kakovostjo izvrtin** in **zelo majhnim nastajanjem grebenov**.

**Napotek:**

Dolžina spirale  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .1

**Tehnični opis**

Podajanje f v titan < 850 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/v
Ø držala D <sub>s</sub>	14 mm
Priporočena maksimalna globina vrtanja L <sub>2</sub>	57,5 mm
Celotna dolžina L	124 mm
Standard	DIN 6537
Toleranca nazivnega Ø	m7
Število rezil Z	2
Nazivni Ø D <sub>c</sub>	13 mm
Dolžina utorov L <sub>c</sub>	77 mm
Prevleka	TiAlSiN
Rezalni material	VHM
Izvedba	4xD

Kot konice	140 stopinj
Držalo	DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem	da, s 25 bari
Strategija odrezovanja	HPC
Polstandardno	da
Barvni prstan	rožnata
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	primerno		
Inconel	primerno		
mokro maks.	primerno		