

Garant**Garnitura ročnih navojnih svedrov, neprevlečeni, UNC: 1/4-20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130700 1/4-20
GTIN	4045197068040
Razred artikla	11G

Opis**Izvedba:**

2-delna garnitura, sestavljena iz predvrezila in končnega vrezila.

Uporaba:

Za **UNC enotni grobi navoj** ASME – B1.1.

Vrsta navoja: UNC

Rezalni material: HSS

Standard: DIN 351

Korakov na colo: 20

Ø navoja: 6,35 mm

Celotna dolžina L: 56 mm

Ø držala D_s: 6 mm

4-kotno držalo □: 4,9 mm

Ø osnovne izvrtine: 5,1 mm

Tehnični opis

Ø osnovne izvrtine	5,1 mm
Korak navoja	1,27 mm
Ø navoja	6,35 mm
Korakov na colo	20
Standard	DIN 351
Rezalni material	HSS

Ø držala D _s	6 mm
Celotna dolžina L	56 mm
4-kotno držalo □	4,9 mm
Globine navoja	12,7 mm
Vrsta navoja	UNC
Velikost navoja	1/4-20 UNC
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Kakovost	2B
Oblika presekanega dela	D
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Ročni navojni sveder
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
Uni	primerno		

Olje	primerno
suho	pogojno primerno