

Garant**HPC svedri VHM, držalo Weldon DIN 6535 HB, TiAlSiN, Ø DC m7: 3,1mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	122681 3,1
GTIN	4062406791506
Razred artikla	11E

Opis

Izvedba:

Posebej za obrezovanje **zlitin na osnovi titana in niklja**. Z ultra gladko visokozmogljivo prevleko TiAlSiN, odporno proti obrabi, za **dolgo življenjsko dobo** v kombinaciji z **optimalno kakovostjo izvrtin** in **zelo majhnim nastajanjem grebenov**.

Napotek:

Dolžina spirale $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.1

Tehnični opis

Ø držala D_s	6 mm
Število rezil Z	2
Priporočena maksimalna globina vrtanja L_2	23,4 mm
Nazivni Ø D_c	3,1 mm
Podajanje f v titan < 850 N/mm ²	0,04 mm/v
Standard	DIN 6537
Dolžina utorov L_c	28,05 mm
Toleranca nazivnega Ø	m7
Celotna dolžina L	66 mm
Prevleka	TiAlSiN
Rezalni material	VHM
Izvedba	4xD

Kot konice	140 stopinj
Držalo	DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem	da, s 25 bari
Strategija odrezovanja	HPC
Polstandardno	da
Barvni prstan	rožnata
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Ti > 850 N/mm ²	primerno		
Inconel	primerno		
mokro maks.	primerno		