

Garant**HPC svedri VHM, držalo Weldon DIN 6535 HB, TiAlSiN, Ø DC m7: 11,2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	122681 11,2
GTIN	4062406792244
Razred artikla	11E

Opis**Izvedba:**

Posebej za obrezovanje **zlitin na osnovi titana in niklja**. Z ultra gladko visokozmogljivo prevleko TiAlSiN, odporno proti obrabi, za **dolgo življenjsko dobo** v kombinaciji z **optimalno kakovostjo izvrtin** in **zelo majhnim nastajanjem grebenov**.

Napotek:

Dolžina spirale $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.1

Tehnični opis

Dolžina utorov L_c	71 mm
Toleranca nazivnega \varnothing	m7
Priporočena maksimalna globina vrtanja L_2	54,2 mm
Celotna dolžina L	118 mm
Podajanje f v titan $< 850 \text{ N/mm}^2$	0,14 mm/v
Število rezil Z	2
\varnothing držala D_s	12 mm
Nazivni $\varnothing D_c$	11,2 mm
Standard	DIN 6537
Prevleka	TiAlSiN
Rezalni material	VHM
Izvedba	4xD

Kot konice	140 stopinj
Držalo	DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem	da, s 25 bari
Strategija odrezovanja	HPC
Polstandardno	da
Barvni prstan	rožnata
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Ti > 850 N/mm ²	primerno		
Inconel	primerno		
mokro maks.	primerno		