

**Garant****HPC svedri VHM, držalo Weldon DIN 6535 HB, TiAlSiN, Ø DC m7: 6,6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	122681 6,6
GTIN	4062406791858
Razred artikla	11E

**Opis****Izvedba:**

Posebej za obrezovanje **zlitin na osnovi titana in niklja**. Z ultra gladko visokozmogljivo prevleko TiAlSiN, odporno proti obrabi, za **dolgo življenjsko dobo** v kombinaciji z **optimalno kakovostjo izvrtin** in **zelo majhnim nastajanjem grebenov**.

**Napotek:**

Dolžina spirale  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .1

**Tehnični opis**

Dolžina utorov $L_c$	53 mm
Podajanje $f$ v titan $< 850 \text{ N/mm}^2$	0,09 mm/v
Priporočena maksimalna globina vrtnja $L_2$	43,1 mm
Standard	DIN 6537
Toleranca nazivnega $\varnothing$	m7
Število rezil $Z$	2
Nazivni $\varnothing D_c$	6,6 mm
Celotna dolžina $L$	91 mm
$\varnothing$ držala $D_s$	8 mm
Prevleka	TiAlSiN
Rezalni material	VHM
Izvedba	4xD

Kot konice	140 stopinj
Držalo	DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem	da, s 25 bari
Strategija odrezovanja	HPC
Polstandardno	da
Barvni prstan	rožnata
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	primerno		
Inconel	primerno		
mokro maks.	primerno		