

**Garant****Stožčasto grezilo VHM 100°, neprevlečeni, Zunanji Ø DC: 12,4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	150025 12,4
GTIN	4045197543042
Razred artikla	11M

**Opis****Izvedba:**

Enostavno grezenje in posnemanje brez poskakovanja orodja.

Zelo **čvrsta konstrukcija** z **glavo VHM** za največje obremenitve. Specialno za **materiale, ki se težko obdelujejo**.

**Tehnični opis**

Toleranca držala	h9
Podajanje f v Inconel®	0,05 mm/v
Zunanji Ø	12,4 mm
minimalni Ø grezila za izvrtino od	4 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	8 mm
Celotna dolžina L	55 mm
Število rezil Z	5
Prevleka	neprevlečeni
Kot konice stožčastega grezila	100 stopinj
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Držalo	Cilindrično držalo s h9

z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	roza
Vrsta izdelka	Stopenjska in stožčasta grezila

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	primerno	6 m/min	S
Inconel	primerno	5 m/min	S
GFK	primerno	5 m/min	N
CFK	primerno	5 m/min	N
mokro min.	primerno		
suho	pogojno primerno		