

Garant**Strojni navojni svedri Oblika B DIN 376, neprevlečeni, M: M33****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	131200 M33
GTIN	4045197069207
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****Z lupilnim rezom.**

Vse velikosti: držalo **po DIN 376 (= zožen Ø držala)**, zaradi tega je sveder primeren tudi za uporabo na večjih globinah.

Vel. M2; M2,5; M3 – **brez 4-kotnika. ISO 2 6H**

HSS**Tehnični opis**

Korak navoja	3,5 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Ø navoja	33 mm
Število rezil Z	4
Ø osnovne izvrtine	29,5 mm
Standard	DIN 376
Ø držala D _s	25 mm
Celotna dolžina L	180 mm
4-kotno držalo □	20 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS
Globine navoja	99 mm

Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M33
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		