

Garant**HPC svedri VHM, držalo Weldon DIN 6535 HB, TiAlSiN, Ø DC m7: 9,7mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	122681 9,7
GTIN	4062406792169
Razred artikla	11E

Opis**Izvedba:**

Posebej za obrezovanje **zlitin na osnovi titana in niklja**. Z ultra gladko visokozmogljivo prevleko TiAlSiN, odporno proti obrabi, za **dolgo življenjsko dobo** v kombinaciji z **optimalno kakovostjo izvrtin** in **zelo majhnim nastajanjem grebenov**.

Napotek:

Dolžina spirale $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.1

Tehnični opis

Nazivni Ø D _c	9,7 mm
Toleranca nazivnega Ø	m7
Podajanje f v titan < 850 N/mm ²	0,12 mm/v
Dolžina utorov L _c	61,05 mm
Standard	DIN 6537
Ø držala D _s	10 mm
Število rezil Z	2
Celotna dolžina L	103 mm
Priporočena maksimalna globina vrtanja L ₂	46,5 mm
Prevleka	TiAlSiN
Rezalni material	VHM
Izvedba	4xD

Kot konice	140 stopinj
Držalo	DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem	da, s 25 bari
Strategija odrezovanja	HPC
Polstandardno	da
Barvni prstan	rožnata
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Ti > 850 N/mm ²	primerno		
Inconel	primerno		
mokro maks.	primerno		