

Garant**Strojni navojni svedri HSSE-PM oblika CS, neprevlečeni, M: M20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	131290 M20
GTIN	4045197069566
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****Z lupilnim rezom.**(Oblika CS) prisekani del 2–3 korake navoja – **z lupilnim rezom.****Prednosti:**

Večja odpornost proti obrabi.

Tehnični opis

Korak navoja	2,5 mm
Ø navoja	20 mm
Ø osnovne izvrtine	17,5 mm
Število rezil Z	4
Število vpenjalnih utorov	4
Standard	DIN 376
Ø držala D _s	16 mm
Celotna dolžina L	140 mm
4-kotno držalo □	12 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E PM
Globine navoja	60 mm
Vrsta navoja	M

Velikost navoja	M20
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	CS
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 3xD pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	15 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	18 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	18 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	18 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	9 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		