

**Garant****Strojni navojni svedri, vaporizirani, MF: 3X0,35****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	136260 3X0,35
GTIN	4045197079107
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:**

Površina vaporizirana. Manjša nevarnost hladne zavaritve materiala.

**Tehnični opis**

Ø navoja	3 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Število rezil Z	3
Ø osnovne izvrtine	2,65 mm
Korak navoja	0,35 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	2,2 mm
Celotna dolžina L	56 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 374
Globine navoja	9 mm
Vrsta navoja	MF
Velikost navoja	M3×0,35
Prevleka	vaporizirani
Kot profila	60 stopinj

Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnanja	do 3xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	15 m/min	P
GG(G)	pogojno primerno	9 m/min	K
CuZn	pogojno primerno	13 m/min	N
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		