



DUO-LOCK HAIMER MILL 90° HPC, Ø h6 D1: 12mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	220359 12
GTIN	4034221103093
Razred artikla	26Y

Opis

Izvedba:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Uporabno kot univerzalno orodje. Izjemna geometrija čelnih rezil za poševno pogrezanje in vrtalno cirkularno rezkanje. Najboljša izbira pri obdelavi krajših previsnih dolžin. **DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series:** Najboljša izbira pri obdelavi velikih previsnih dolžin in nestabilnih vpenjalnih razmerjih. Za posebej miren tek pri velikih previsnih dolžinah predvsem pri uporabi VHM-podaljškov.

Tehnični opis

Toleranca nazivnega Ø	h6
Število rezil Z	6
Ø D ₂	2,4 mm
Vmesnik DUO-LOCK	DL12
Prevesna dolžina L ₁	4,8 mm
Zev ključa SW	9,5 Nm
priporočeni zatezni moment	30 mm
Posnemanje roba	45 stopinj
Podajanje f _z v jeklo < 900 N/mm ²	0,065 mm
Celotna dolžina L	15 mm

Ø rezila D	12 mm
Prevleka	AlTiN
Rezalni material	VHM
Kot konice stožčastega grezila	90
Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
z notranjim hlajenjem	ne
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Rezkar za privijačenje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	700 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	700 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	235 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	220 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	160 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	160 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	35 m/min	S
GG(G)	pogojno primerno	130 m/min	K
Uni	primerno		
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		
suho	primerno		

Zrak

primerno