

Garant**Rezkar, TiAlN, Ø × dolžina js14 DC: 10X80mm**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 190730 10X80 |
| GTIN | 4045197098726 |
| Razred artikla | 11W |

Opis

Izvedba:

Specialna geometrija rezil za obdelavo aluminija in umetnih snovi.

Rezkarji imajo samo eno rezilo, ki reže na obodu in čelno.

Uporaba:

Za rezkanje utorov na vratih in oknih iz aluminija ali umetnih snovi, na specialnih rezkalnih strojih z visokim številom vrtljajev (Elu, Haffner itd.).

Tehnični opis

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Ø rezila D_c | 10 mm |
| Širina posnetja vogala pri 45° | 0,13 mm |
| Število zob Z | 1 |
| Ø držala D_s | 8 mm |
| Celotna dolžina L | 80 mm |
| Dolžina rezil L_c | 14 mm |
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično |
| Držalo | Cilindrično držalo s h6 |
| Toleranca nazivnega Ø | js14 |
| Kot spirale | 30 stopinj |
| Kot posnetja roba | 45 stopinj |
| Prevleka | TiAlN |

| | |
|-----------------------|--------------|
| Rezalni material | HSS Co 5 |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Barvni prstan | brez |
| Vrsta izdelka | Kotni rezkar |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|---------------------|------------------|----------------|------------|
| Al umetna masa | primerno | 200 m/min | N |
| Al (kratki odrezki) | primerno | 120 m/min | N |
| Al > 10% Si | pogojno primerno | 100 m/min | N |
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 78 m/min | P |
| CuZn | pogojno primerno | 90 m/min | N |
| mokro min. | pogojno primerno | | |
| suho | primerno | | |