

duMONT**Pravokotna posnemalna igla iz HSS Ujem H8, Tip: 7****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	290426 7
GTIN	
Razred artikla	29J

Opis**Uporaba:**

V enem koraku izdelamo štirikotni utor.

Tehnični opis

potrebna sila za posnemanje pri St50 in maksimalni dolžini posnemanja	1150 kg
Dolžina posnemanja v jeklo	9 - 26 mm
Dolžina igle	198 mm
Izhodna izvrtina H8	7,4 mm
Rezalni material	HSS
Vrsta izdelka	Orodje za posnemanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al	primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno		
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Grafit, GFK, CFK	pogojno primerno		
Olje	primerno		