

**Kotni brusilnik GWS, Tip: 17125SINOX****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	077109 17125SINOX
GTIN	4059952576619
Razred artikla	03C

**Opis****Izvedba:**

1700 W motor z elektroniko števila vrtljajev, idealen npr. za **obdelavo nerjavnega jekla**.  
Odličen, ergonomičen obseg ročaja: Prvovrstna ergonomičnost zaradi znatno zmanjšanega obsega ročaja.

Visoka zaščita uporabnika in kontrola: KickBackControl, mehki zagon, zaščita proti ponovnemu zagonu, zaščita pred preobremenitvijo, blaženje vibracij in izbira vrtljajev.

**Obseg dobave:**

Vključno z zaščitnim pokrovom z varovalom proti vrtenju, garnituro za vpenjanje in dodatnim ročajem

**Tehnični opis**

Maksimalni Ø plošče	125 mm
Pakiranje	Karton
Posebnosti	Nadzor povratnega udarca, zaščita pred ponovnim zagonom
Poraba moči	1700 W
Omrežna napetost	230 V
Napajanje	Omrežno napajanje
Priljučni navoj	M14

Blokada pred ponovnim zagonom	da
Mehak zagon	da
Oznaka proizvajalca	GWS 17-125 S INOX
Nazivna napetost	230 V
Masa	2,4 kg
Omrežna frekvenca	50 Hz
Zaščita proti povratnemu udarcu	da
Območje števila vrtljajev	1900 - 7800 min <sup>-1</sup>
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki