

**HOLEX****Garnitura stožčastih grezil art. 150180 v kaseti 90°, TiN, Število grezil: 7****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	150340 7
GTIN	4045197086082
Razred artikla	12M

**Opis****Izvedba:**

Garniture stožčastih grezil **v kaseti**. Praktično za montažo in delavnico.

**Vsa grezila s 3 rezili**, radialno brušena prosta ploskev.

Prostori za odrezke so brušeni iz polnega.

**Uporaba:**

Precizna stožčasta grezila za natančno konično grezenje brez poskakovanja orodja.

**Vsebina:**

po 1 grezilo: Vel. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

**Napotek:**

Prazna kasetna, za 6 ali 7 grezil, glejte št. 150370.

**Tehnični opis**

Število grezil	7
Število rezil Z	3
Prevleka	TiN
Kot konice stožčastega grezila	90 stopinj

Rezalni material	HSS
Standard	DIN 335 C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Stopenjska in stožčasta grezila

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	70 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	33 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	28 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	27 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	27 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	8 m/min	P
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		

## Pribor

Precizno stožčasto grezilo HOLEX Pro Steel z neenakomerno delitvijo in 3 vpenjalnimi ploskvami90° Zunanji Ø Dc 11,5 mm	150184 11,5
Precizno stožčasto grezilo HOLEX Pro Steel z neenakomerno delitvijo90° Zunanji Ø Dc 15 mm	150182 15
Stožčasto grezilo90° Zunanji Ø Dc 19 mm	150180 19
Precizno stožčasto grezilo HOLEX Pro Steel z neenakomerno delitvijo90° Zunanji Ø Dc 10 mm	150182 10
Precizno stožčasto grezilo HOLEX Pro Steel z neenakomerno delitvijo in 3 vpenjalnimi ploskvami90° Zunanji Ø Dc 25 mm	150184 25
	150182 8

Precizno stožčasto grezilo HOLEX Pro Steel z neenakomerno delitvijo 90° Zunanji Ø Dc 8 mm

Stožčasto grezilo 90° Zunanji Ø Dc 25 mm

150180 25

Precizno stožčasto grezilo HOLEX Pro Steel z neenakomerno delitvijo 90° Zunanji Ø Dc 19 mm

150182 19

Stožčasto grezilo 90° Zunanji Ø Dc 8 mm

150180 8

Precizno stožčasto grezilo HOLEX Pro Steel z neenakomerno delitvijo 90° Zunanji Ø Dc 6 mm

150182 6

Stožčasto grezilo 90° Zunanji Ø Dc 11,5 mm

150180 11,5

Precizno stožčasto grezilo HOLEX Pro Steel z neenakomerno delitvijo 90° Zunanji Ø Dc 11,5 mm

150182 11,5

Precizno stožčasto grezilo HOLEX Pro Steel z neenakomerno delitvijo in 3 vpenjalnimi ploskvami 90° Zunanji Ø Dc 10 mm

150184 10

Stožčasto grezilo 90° Zunanji Ø Dc 15 mm

150180 15

Precizno stožčasto grezilo HOLEX Pro Steel z neenakomerno delitvijo in 3 vpenjalnimi ploskvami 90° Zunanji Ø Dc 15 mm

150184 15

Precizno stožčasto grezilo HOLEX Pro Steel z neenakomerno delitvijo in 3 vpenjalnimi ploskvami 90° Zunanji Ø Dc 19 mm

150184 19

Precizno stožčasto grezilo HOLEX Pro Steel z neenakomerno delitvijo in 3 vpenjalnimi ploskvami 90° Zunanji Ø Dc 6 mm

150184 6

Precizno stožčasto grezilo HOLEX Pro Steel z neenakomerno delitvijo 90° Zunanji Ø Dc 25 mm

150182 25

Stožčasto grezilo 90° Zunanji Ø Dc 10 mm

150180 10

Stožčasto grezilo 90° Zunanji Ø Dc 6 mm

150180 6

Precizno stožčasto grezilo HOLEX Pro Steel z neenakomerno delitvijo in 3 vpenjalnimi ploskvami 90° Zunanji Ø Dc 8 mm

150184 8