



Strojni navojni svedri, TiCN, Cole: G3/4



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	137700 G3/4
GTIN	4045197080042
Razred artikla	11H

Opis

Izvedba:

Za še večjo zmogljivost. Uporabljajte z **emulzijo** (maščobni delež najmanj 8 %). **HSS**

Uporaba:

Za cilindrični cevni navoj DIN ISO 228/1 (vijačne zveze brez tesnjenja v navoju).

Napotek:

NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!

Priporočljiv naslednik je art. 137750.

Vrsta navoja: G

Kot profila: 55 stopinj

Standard: DIN 5156

Oblika presekanega dela: C

Kot spirale: 40 stopinj

z notranjim hlajenjem: false

Rezalni material: HSS

Korakov na colo: 14

Ø navoja: 26,44 mm

Celotna dolžina L_{celotna} : 140 mm

Ø držala: 20 mm

4-kotno držalo: 16 mm

Ø osnovne izvrtine: 24,5 mm

Tehnični opis

Korakov na colo	14
Ø osnovne izvrtine	24,5 mm
Ø navoja	26,44 mm

Nastavni kot	50 stopinj
Število vpenjalnih utorov	5
Število rezil Z	5
Korak navoja	1,814 mm
Rezalni material	HSS
Ø držala	20 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	140 mm
4-kotno držalo	16 mm
Globine navoja	52,88 mm
Velikost navoja	G3/4
Prevleka	TiCN
Vrsta navoja	G
Kot profila	55 stopinj
Standard	DIN 5156
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	modra