

**Strojni navojni svedri HSS-E oblika E, TiN, Cole: G1/8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	137800 G1/8
GTIN	4045197080097
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:**

Površina z veliko trdoto sloja. Uporabljajte z **emulzijo** (maščobni delež najmanj 8 %).

**Uporaba:**

**Za cilindrični cevni navoj** DIN ISO 228/1 (vijačne zveze brez tesnjenja v navoju).

**Napotek:**

**NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!**

**Priporočljiv naslednik je art. 137805.**

Vrsta navoja: G

Kot profila: 55 stopinj

Standard: DIN 5156

Oblika presekanega dela: E

Kot spirale: 40 stopinj

z notranjim hlajenjem: false

Rezalni material: HSS E

Korakov na colo: 28

Ø navoja: 9,73 mm

Celotna dolžina  $L_{\text{celotna}}$ : 90 mm

Ø držala: 7 mm

4-kotno držalo: 5,5 mm

Ø osnovne izvrtine: 8,8 mm

**Tehnični opis**

Ø osnovne izvrtine	8,8 mm
Nastavni kot	50 stopinj
Število rezil Z	4

Korak navoja	0,907 mm
Ø navoja	9,73 mm
Korakov na colo	28
Število vpenjalnih utorov	4
Rezalni material	HSS E
Ø držala	7 mm
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	90 mm
4-kotno držalo	5,5 mm
Globine navoja	19,44 mm
Velikost navoja	G1/8
Prevleka	TiN
Vrsta navoja	G
Kot profila	55 stopinj
Standard	DIN 5156
Oblika presekanega dela	E
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	zelena