

Garant**Strojni navojni svedri HSS-E oblika C, vaporizirani, G: G3/4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	137450 G3/4
GTIN	4045197079985
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:**

Površina vaporizirana. Manjša nevarnost hladne zavaritve materiala. **HSS**

Uporaba:

Za cilindrični cevni navoj DIN ISO 228/1 (vijačne zveze brez tesnjenja v navoju).

Tehnični opis

Ø navoja	26,44 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Ø osnovne izvrtine	24,5 mm
Število rezil Z	4
Korakov na colo	14
Korak navoja	1,814 mm
Rezalni material	HSS
Ø držala D _s	20 mm
Celotna dolžina L	140 mm
4-kotno držalo □	16 mm
Globine navoja	52,88 mm
Velikost navoja	G3/4
Prevleka	vaporizirani

Vrsta navoja	G
Kot profila	55 stopinj
Standard	DIN 5156
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	modra
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	15 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	6 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	13 m/min	N
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		