

**Garant****Strojni navojni svedri dolgi, neprevlečeni, M: M10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	131800 M10
GTIN	4045197070395
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:****Dolgo držalo (z zoženim Ø držala za uporabo na večjih globinah).****Prednosti:**Zelo primerno za **vrezovanje navojev na težko dostopnih mestih.****Tehnični opis**

Število vpenjalnih utorov	3
Korak navoja	1,5 mm
Ø osnovne izvrtine	8,5 mm
Število rezil Z	3
Ø navoja	10 mm
Standard	DIN 357
Ø držala D <sub>s</sub>	7 mm
Celotna dolžina L	140 mm
4-kotno držalo □	5,5 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS
Globine navoja	20 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M10

Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	A
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 2×D pri zaprti in skoznji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
GG(G)	pogojno primerno	9 m/min	K
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		