

**Strojni navojni svedri, TiCN, Cole: G3/8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	137700 G3/8
GTIN	4045197080028
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:**

Za še večjo zmogljivost. Uporabljajte z **emulzijo** (maščobni delež najmanj 8 %). **HSS-E**

Uporaba:

Za cilindrični cevni navoj DIN ISO 228/1 (vijačne zveze brez tesnjenja v navoju).

Napotek:

NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!

Priporočljiv naslednik je art. 137750.

Vrsta navoja: G

Kot profila: 55 stopinj

Standard: DIN 5156

Oblika presekanega dela: C

Kot spirale: 40 stopinj

z notranjim hlajenjem: false

Rezalni material: HSS E

Korakov na colo: 19

Ø navoja: 16,66 mm

Celotna dolžina $L_{celotna}$: 100 mm

Ø držala: 12 mm

4-kotno držalo: 9 mm

Ø osnovne izvrtine: 15,25 mm

Tehnični opis

Korakov na colo	19
Število vpenjalnih utorov	4
Korak navoja	1,337 mm

Ø navoja	16,66 mm
Nastavni kot	50 stopinj
Število rezil Z	4
Ø osnovne izvrtine	15,25 mm
Rezalni material	HSS E
Ø držala	12 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	100 mm
4-kotno držalo	9 mm
Globine navoja	33,32 mm
Velikost navoja	G3/8
Prevleka	TiCN
Vrsta navoja	G
Kot profila	55 stopinj
Standard	DIN 5156
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	modra