

Garant**Precizno stožčasto grezilo 90°, neprevlečeni, Zunanji Ø Dc: 80mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	150390 80
GTIN	4045197086853
Razred artikla	11M

Opis**Izvedba:**

Vsa grezila imajo radialno brušeno prosto ploskev. Prostori za odrezke so do vel. 31 brušeni iz enega kosa. Cepilni kot rezila se spreminja s Ø grezila, zato so odrezki na vsakem mestu obdelave optimalno oblikovani. Prosti ploskvi grezilnega stožca in obsega grezila tvorita rezalni rob s pozitivnim prostim kotom.

Precizna stožčasta grezila, izdelana v ožjih tolerancah kot po DIN335-D.

Napotek:

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte **art. 343000–343530**.

Nastavke s stožčastim grezilom z držalom 6,3 mm (1/4-colske) najdete v skupini 67.

Tehnični opis

minimalni Ø grezila za izvrtino od	22 mm
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm ²	0,35 mm/v
Zunanji Ø	80 mm
Osnovna izvrtina Ø	22 mm
Celotna dolžina L	190 mm
Morsekonus MK	4
Število rezil Z	3
Prevleka	neprevlečeni
Kot konice stožčastega grezila	90 stopinj

Rezalni material	HSS
Standard	DIN 335 D
Držalo	Morsekonus
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Stopenjska in stožčasta grezila

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	70 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	33 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	28 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	27 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	27 m/min	P
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		