



Nastavek za filtriranje zraka za omare za shranjevanje nevarnih snovi, Tip: 1



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 981100 1 |
| GTIN | 4250101190117 |
| Razred artikla | 96G |

Opis

Izvedba:

Kompletni sistem z motorjem za odvajanje slabega zraka, specialnim aktivnim filtrom za oglje in nadzorom za odvajanje zraka in filter. S sekundarnim filtrom za dodatno varnost v primeru puščanja. Ohišje iz jeklene pločevine. Integriran prikaz in upravljanje s tipkami za preprost nadzor in odčitavanje funkcij. Optični in akustični alarm. vklj. s kontaktom alarma brez potenciala.

Prednosti:

- **Brez stroškovno intenzivnega odvajanja zraka.**
- **Enostavna in varna namestitvev.**
- **Ni eksplozijsko ogroženega področja okoli omare.**
- **Velika fleksibilnost pri izbiri mesta namestitve.**
- **Aktivna zaščita oseb zaradi varnega zajemanja zdravju nevarnih hlapov; hlapi ostanejo v sistemskem filtru. Zasičenost filtra >99,999 %.**
- **Glasnost le pribl. 35 dB (A).**

Uporaba:

Za varno tehnično odzračevanje omar za nevarne snovi v delovnih prostorih v skladu z zahtevami TRGS 510, priloga 3.

Filter je primeren samo za pare topil (ogljikovodiki), ne za jedke, agresivne snovi, kot je očetna kislina.

Standard:

ATEX-konform: II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc

Primerno za:

Omare za nevarne snovi art. 981015, 981025, 981035.

Lakiranje:

Ogrodje **prašnate barve**.

Napotek:

- **Pri normalni obremenitvi s škodljivimi snovmi priporočamo letno zamenjavo filtra in odstranjevanje kontaminiranega filtra (asecos-servisna služba).**

Tehnični opis

| | |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Masa | 14 kg |
| Globina | 555 mm |
| Nazivna napetost | 85 - 264 V |
| Širina | 308 mm |
| Tip vtikača, vhod | F |
| Višina | 256 mm |
| Poraba toka | 0,13 A |
| Raven zvočnega tlaka | 35 dB |
| Oznaka proizvajalca | Nastavek filtra za obtočni zrak, z nadzorom izpušnega zraka |
| Vrsta izdelka | Nastavek za filtriranje zraka |