



Kovinska čelilna žaga, Tip: 72365460



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	078244 72365460
GTIN	4014586894447
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

Polstacionarna čelilna žaga za učinkovito in hitro ločevanje komponent tako v delavnici kot na gradbišču.

- **Motor z velikim navorom in nizkim številom vrtljajev poskrbi za najboljši možni napredek pri delu**
- **Natančni rezultati in manj dodatne obdelave zahvaljujoč minimalnim barvnim madežem in neznatnim zarobkom zaradi hladnega reza**
- **Posebni žagini listi za različne kovine poskrbijo za visoko kakovost površine**
- **Do 100 % brez iskrenja in brez nastanka prahu zaradi hladnega reza**
- **Dobro uravnotežen dizajn ročaja za boljšo vodljivost**
- **Izjemno natančna, obstojna jeklena konstrukcija**
- **Podstavek iz aluminijeve litine**
- **Mehki zagon poskrbi za počasno pomikanje motorja, kar prispeva k zaščiti mehanike**
- **Hitra vpenjalna priprava za pritrdilno spono**
- **Udobna nastavitve faze in kota od 0° do 45°**
- **Omejevalnik globine in preprosta zamenjava žaginega lista**

Uporaba:

- **Žaganje jeklenih in kovinskih profilov.**
- **Izdelava delilnih in jeralnih rezov.**

· Obdelava cevi, kovinskih čepov, kotnikov, materiala v palicah.**Obseg dobave:**

1× čelilna žaga, 1× žagin list za konstrukcijsko jeklo, 1× kombinirani ključ: notranji 6-kotnik, 6 mm in križni PH 2, 1× notranji 6-kotnik 8 mm.

Tehnični opis

Mehak zagon	da
Masa	24,4 kg
Oznaka proizvajalca	MKAS 355
Omrežna napetost	230 V
Maksimalna globina reza 90°	120 mm
Nazivna napetost	230 V
Napajanje	Omrežno napajanje
Ø lista za žago	355 mm
Maksimalna globina reza 45°	90 mm
Maksimalno število vrtljajev	1300 min ⁻¹
Omrežna frekvenca	50 Hz
Poraba moči	1800 W
Vrsta izdelka	Žaga