

Garant**Strojni navojni svedri HSS-E, TiCN, M: M4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	131930 M4
GTIN	4045197070760
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****Z lupilnim rezom.**

Uporabljajte z **emulzijo** (maščobni delež najmanj 8 %).

Priporočilo:

Pri **TOOLOX** in **HARDOX materialih** priporočamo, da osnovno izvrtino izvrtate z **0,05** do **0,3 mm** večjim \varnothing , kot je navedeno v DIN (glejte tabelo).

Vrsta navoja: M

Rezalni material: HSS E

Standard: DIN 371

Kakovost: ISO 2X 6HX

Korak navoja: 0,7 mm

Celotna dolžina L: 63 mm

\varnothing držala D_s : 4,5 mm

4-kotno držalo \square : 3,4 mm

\varnothing osnovne izvrtine: 3,3 mm

Tehnični opis

\varnothing navoja	4 mm
Število vpenjalnih utorov	3
\varnothing osnovne izvrtine	3,3 mm
Korak navoja	0,7 mm
Število rezil Z	3
Standard	DIN 371

Ø držala D _s	4,5 mm
Celotna dolžina L	63 mm
4-kotno držalo □	3,4 mm
Kakovost	ISO 2X 6HX
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	12 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M4
Prevleka	TiCN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika prisekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	rdeča
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	20 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	19 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	19 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	9 m/min	P
TOOLOX 33	primerno	4 m/min	H
Olje	primerno		

mokro maks.

primerno