

Garant**Strojni navojni svedri, neprevlečeni, UNF: 7/16-20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	138000 7/16-20
GTIN	4045197080349
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****Stabilna oblika, 20° desna spirala. HSS-E****Uporaba:****Za UNF enotni fini navoj ASME – B1.1.****Tehnični opis**

Število vpenjalnih utorov	3
Ø osnovne izvrtine	9,9 mm
Korakov na colo	20
Ø navoja	11,11 mm
Število rezil Z	3
Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 374
Ø držala D _s	8 mm
Celotna dolžina L	100 mm
4-kotno držalo □	6,2 mm
Globine navoja	22,22 mm
Korak navoja	1,27 mm
Vrsta navoja	UNF

Velikost navoja	7/16-20 UNF
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Kakovost	2B
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	20 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		