

**Strojni navojni svedri, TiN, UNF: 10-32****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	138005 10-32
GTIN	4045197533340
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:**

Čvrsta izvedba, z 20° spiralo v desno. S specialno prevleko TiN za jekla, odporna proti rji in kislinam.

Uporabljajte z **emulzijo** (maščobni delež najmanj 8 %).

Uporaba:

Za UNF enotni fini navoj ASME – B1.1.

Kot profila: 60 stopinj

Kakovost: 2B

Oblika prisekanega dela: C

Kot spirale: 20 stopinj

z notranjim hlajenjem: false

Uporaba pri načinu vrtnanja: do 2xD pri zaprti izvrtini

Vrsta navoja: UNF

Rezalni material: HSS E

Standard: DIN 374

Korakov na colo: 32

Ø navoja: 4,83 mm

Celotna dolžina L_{celotna} : 70 mm

Ø držala: 3,5 mm

4-kotno držalo: 2,7 mm

Ø osnovne izvrtine: 4,1 mm

Tehnični opis

Ø osnovne izvrtine	4,1 mm
Nastavni kot	50 stopinj

Število vpenjalnih utorov	3
Ø navoja	4,83 mm
Korakov na colo	32
Število rezil Z	3
Standard	DIN 374
Rezalni material	HSS E
Ø držala	3,5 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	70 mm
4-kotno držalo	2,7 mm
Globine navoja	9,66 mm
Korak navoja	0,794 mm
Vrsta navoja	UNF
Velikost navoja	10-32
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Kakovost	2B
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	20 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	modra