

KAESER
KOMPRESSOREN**Batni kompresor, Tip: 300/30W****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	079841 300/30W
GTIN	2050001676559
Razred artikla	03R

Opis**Izvedba:**

Proti koroziji odporni ventili, zelo učinkovit sistem hlajenja, komponente za prenos moči brez vzdrževanja, posode, zaščitene pred korozijo; garancija možnosti dokupovanja nadomestnih delov najmanj 10 let. Visok izkoristek ob nizkih obratovalnih stroških. „Gradbiščni kompresor“, po celotnem obsegu zaščiten z jeklenim okvirjem, za majhne do srednje potrebe po stisnjem zraku.

Obseg dobave:

Vklj. filtrski reducirni ventil z manometrom, hitra sklopka.

Napotek:

Drugi batni kompresorji so dobavljivi po naročilu.

Tehnični opis

Poraba moči	1,5 kW
Maksimalna zmogljivost polnjenja	215 l/min
Masa	43 kg
Oznaka proizvajalca	300/30W
Dolžina	770 mm
Prostornina tlačne posode	30 l

Maksimalna zmogljivost sesanja	300 l/min
Širina	510 mm
Višina	450 mm
Maksimalni tlak (zrak)	10 bar
Vrsta izdelka	Kompresor