

**Garant****Precizno stožčasto grezilo 90°, TiN, Zunanji Ø Dc: 40mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	150396 40
GTIN	4045197087041
Razred artikla	11M

**Opis****Izvedba:**

Vsa grezila imajo radialno brušeno prosto ploskev. Prostori za odrezke so do vel. 31 brušeni iz enega kosa. Cepilni kot rezila se spreminja s Ø grezila, zato so odrezki na vsakem mestu obdelave optimalno oblikovani. Prosti ploskvi grezilnega stožca in obsega grezila tvorita rezalni rob s pozitivnim prostim kotom.

Precizna stožčasta grezila z bistveno večjo zmogljivostjo.

**Napotek:**

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte **art. 343000–343530**.

Nastavke s stožčastim grezilom z držalom 6,3 mm (1/4-colske) najdete v skupini 67.

**Tehnični opis**

minimalni Ø grezila za izvrtino od	10 mm
Zunanji Ø	40 mm
Osnovna izvrtina Ø	10 mm
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,25 mm/v
Celotna dolžina L	140 mm
Morsekonus MK	3
Število rezil Z	3
Prevleka	TiN
Kot konice stožčastega grezila	90 stopinj

Rezalni material	HSS
Standard	DIN 335 D
Držalo	Morsekonus
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Stopenjska in stožčasta grezila

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al > 10% Si	pogojno primerno	25 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	34 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	32 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	32 m/min	P
CuZn	primerno	80 m/min	N
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		