

**Garant****List strojne žage, HSS, Dolžina L / zob na colo: 450/10****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 171000 450/10 |
| GTIN                  | 4045197094957 |
| Razred artikla        | 11R           |

**Opis****Izvedba:**

**GARANT** – žagin list iz molibdenovega, visokolegiranega hitroreznega jekla **HSS (DMo5)**. Enakomerna visoka stopnja trdote in izredna žilavost dopuščata izredno **učinkovite delovne procese** (kratki časi obdelave in dolga življenjska doba). Precizna razprtost zagotavlja ravni rez.

**Tehnični opis**

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Ø vpenjalne izvrtine | 10,5 mm               |
| Širina               | 32 mm                 |
| Debelina             | 2 mm                  |
| Zob na colo          | 10                    |
| Dolžina L            | 450 mm                |
| Ozobljenje           | normal                |
| Rezalni material     | HSS                   |
| Vrsta izdelka        | Listi za strojne žage |

**Uporabniški podatki**

|                     | Primernost       | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|---------------------|------------------|----------------|------------|
| Al (kratki odrezki) | pogojno primerno |                |            |
| Al > 10% Si         | pogojno primerno |                |            |

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Jeklo < 500 N/mm | primerno         |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno         |
| Jeklo < 900 N/mm | pogojno primerno |
| mokro maks.      | primerno         |