

Garant**Stožčasto grezilo VHM 60°, neprevlečeni, Zunanji Ø Dc: 8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	150855 8
GTIN	4045197087331
Razred artikla	11M

Opis**Izvedba:**

Zelo **čvrsta konstrukcija, specialna geometrija** za **najvišje obremenitve** in **grezenje in posnetje roba brez poskakovanja orodja.**

Rezalni material:

Vel. 8 – v celoti iz karbidne trdine.

Vel. 10–25 – glava iz karbidne trdine pilotana na držalo. Izvedba podobna DIN 344-C.

Tehnični opis

Zunanji Ø	8 mm
Toleranca držala	h9
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ²	0,1 mm/v
minimalni Ø grezila za izvrtino od	2 mm
Ø držala D _s	6 mm
Celotna dolžina L	50 mm
Število rezil Z	3
Prevleka	neprevlečeni
Kot konice stožčastega grezila	60 stopinj
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard

Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	modra
Vrsta izdelka	Stopenjska in stožčasta grezila

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	65 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	60 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	30 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	18 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	8 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	pogojno primerno	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	primerno	16 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	16 m/min	S
GG(G)	pogojno primerno	25 m/min	K
mokro maks.	primerno		