

Garant**Strojni navojni svedri Oblika D, vaporizirani, M: M12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	132155 M12
GTIN	4045197446084
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:**

Posebej čvrsta oblika.

Prisekani del oblike D s 15° spiralo v levo.**Opisno besedilo na sliki:**

Mazalni utor

Vodilni navoj

Prirezani del

Lupilni rez

Prednosti:Zaradi specialne geometrije **so možne večje hitrosti rezanja v V2A in daljša življenjska doba.****Tehnični opis**

Število vpenjalnih utorov	3
Število rezil Z	3
Ø navoja	12 mm
Korak navoja	1,75 mm
Ø osnovne izvrtine	10,2 mm
Standard	DIN 376
Ø držala D _s	9 mm
Celotna dolžina L	110 mm
4-kotno držalo □	7 mm

Kakovost	ISO 2X 6HX
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	36 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M12
Prevleka	vaporizirani
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	D
Kot spirale	15 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3xD pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	modra
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	13 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	13 m/min	N
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		

